

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 26×16G,  
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940061 800
GTIN	4062406067540
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	44 kg
Larghezza	750 mm
Portata cassette/ripianti estraibili	75 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Profondità	500 mm
Altezza	800 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile	645 mm
Numero dei cassette	1
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Cassette larghezza utile in G	26
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza utile cassette	650 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×16G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 26X16	951910 26X16
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 26X16	951885 26X16
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 30X20	951980 30X20
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940641 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940641 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Tappetino per cassette Dimensioni in G 26X16	951830 26X16

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 30X20	951985 30X20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940641 300
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F