

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 26×16G,
Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940061 1000
GTIN	4062406067564
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	845 mm
Profondità	500 mm
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Peso	53 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero dei cassetti	1
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	2
Larghezza	750 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti larghezza utile in G	26
Cassetti profondità utile in G	16
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Profondità utile cassetti	400 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×16G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 26X16	951885 26X16
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940641 150
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940641 125
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 30X20	951980 30X20
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 26X16	951910 26X16
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 26X16	951830 26X16
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 30X20	951985 30X20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940641 200
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940641 100
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940641 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75