

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 26×16G,
Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940061 900
GTIN	4062406067557
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	745 mm
Altezza	900 mm
Larghezza	750 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	1
Peso	47 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Numero dei cassetti	1
Larghezza in G	30
Cassetti profondità utile in G	16
Larghezza utile cassetti	650 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Profondità in G	20
Cassetti larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassetti in G	26×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×16G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 26X16	951830 26X16
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940641 150
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940641 100
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940641 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 900 mm	940510 900
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi Dimensioni in G 26X16	951885 26X16
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940641 300
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 26X16	951910 26X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30