

Garant GRIDLINE

**Armadio sopralzo con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 26×16G,  
Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940071 750    |
| GTIN            | 4062406067670 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|  |  |
|--|--|
| Numero ripiani   | 1  |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg   |
| Portata cassette/ripiani estraibili  | 75 kg  |
| Posizionamento maniglia  | in basso   |
| Peso   | 43 kg  |
| Altezza utile  | 595 mm   |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)   | 100 %  |
| Numero dei cassette  | 1  |
| Frontalini armadio   | Porta battente in lamiera piena                                |
| ComfortClose   | no   |
| Larghezza  | 750 mm   |
| Profondità   | 500 mm   |
| Altezza  | 750 mm   |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile  | sì   |
| Profondità utile cassette  | 400 mm   |
| Larghezza in G   | 30   |
| Cassette profondità utile in G   | 16   |
| Profondità in G  | 20   |
| Cassette larghezza utile in G  | 26   |
| Larghezza utile cassette   | 650 mm   |
| Superficie utile dei cassette in G   | 26×16  |
| Spessore del materiale   | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio   | 1000 kg  |
| Angolo di apertura sportello   | 250 grado  |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 25 mm  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×16G              |
| Struttura armadio                                | Sopralzo            |
| Tipo di prodotto                                 | Armadio con ripiani |

## Accessori

|   |                |
|---|----------------|
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 150 mm                             | 940641 150     |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 100 mm                             | 940641 100     |
| Maniglia per GridLine Modello GP11  | 914226 GP11    |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte<br>battenti Per altezza armadio 750/800 mm                     | 940501 750/800 |
| Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni<br>in G 26X16  | 951885 26X16   |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante<br>a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close<br>Portata cassetto 75 kg                                  | 950180 75      |
| Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G<br>26X16  | 951910 26X16   |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 125 mm                             | 940641 125     |
| Tappetino per cassette Dimensioni in G 26X16  | 951830 26X16   |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G<br>30   | 940552 30      |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30  | 940550 30      |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 300 mm                             | 940641 300     |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G<br>30   | 940560 30      |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi<br>Modello F  | 940559 F       |

|   |            |
|---|------------|
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 200 mm | 940641 200 |
| Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30                                  | 940590 30  |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 75 mm  | 940641 75  |