

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo con cassetto, con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, 26×16G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940073 1000
GTIN	4062406067700
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
ComfortClose	no
Altezza	1000 mm
Altezza utile	845 mm
Numero ripiani	2
Numero dei cassetti	1
Profondità	500 mm
Peso	53 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Posizionamento maniglia	in basso
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Cassetti profondità utile in G	16
Larghezza utile cassetti	650 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Profondità utile cassetti	400 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×16G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Tappetino per cassetti Dimensioni in G 26X16	951830 26X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940641 100
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940641 150
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 26X16	951910 26X16
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 26X16	951885 26X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940641 125
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940641 200
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940641 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940641 300
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
	940560 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante
a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250
mm

940510 1000/1250