

Garant GRIDLINE

**Armadio sopraalzo con cassetto, con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, 26×16G, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940073 750
GTIN	4062406067694
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G, con cassette 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità	500 mm
Larghezza	750 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	595 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	750 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero dei cassette	1
Numero ripiani	1
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in basso
Peso	43 kg
ComfortClose	no
Profondità utile cassette	400 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	16
Profondità in G	20
Cassette larghezza utile in G	26
Larghezza in G	30
Superficie utile dei cassette in G	26×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×16G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 26X16	951830 26X16
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 26X16	951885 26X16
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940641 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940641 75
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940641 100
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940641 200
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940641 125
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 26X16	951910 26X16

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G  
30

940552 30

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi  
Modello F

940559 F

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

940641 300