

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940081 900
GTIN	4062406068028
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero ripiani	1
Profondità	500 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Altezza	900 mm
Peso	50 kg
Altezza utile	745 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
	940511 900

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 900 mm

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940552 40

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940560 40

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F

940559 F

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40