

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940081 1250
GTIN	4062406068042
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
--	--------

Profondità	500 mm
Numero ripiani	2
ComfortClose	no
Altezza utile	1095 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Peso	65 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	1250 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
	940511 1000/1250

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40

958146 40

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20

951985 40X20

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940550 40

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940560 40

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940552 40

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi  
Modello F

940559 F