

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940083 750
GTIN	4062406068073
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Profondità	500 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza utile	595 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	1
Altezza	750 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	45 kg
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40