

**Garant**
**Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 11 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 11
GTIN	4045197707352
Classe articolo	210

## Descrizione

**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Nota:**

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del  $\varnothing d_{\min}$ . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

## Descrizione tecnica

Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ Minimo $d_{\min}$	4 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M6
Sporgenza totale $L_1$	15 mm
$\varnothing$ Svasatura D	11 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$ h6	12 mm
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	85 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Angolo di svasatura	180 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2