

Garant GRIDLINE

Armadio base con saracinesca, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940849 1000
GTIN	4062406068493
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×20G. Cassetti adatti: 36×14G (ordinare separatamente).
 Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.
 Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
 In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Larghezza	1000 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Con saracinesca

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Altezza	1000 mm
Struttura armadio	Armadio base
Altezza utile	845 mm
Larghezza in G	40
Peso	49 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40