

Garant GRIDLINE

Armadio base con saracinesca, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940089 1000
GTIN	4062406068479
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassette e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	con saracinesca
Altezza	1000 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	845 mm
Numero ripiani	2
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	1000 mm
Peso	56 kg
Profondità	500 mm
Posizionamento maniglia	in basso
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
	940652 200

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassetti 200 mm

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20

951985 40X20

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

940559 F

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola

914221

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassetti 300 mm

940652 300

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassetti 150 mm

940652 150

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940552 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassetti 100 mm

940652 100

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940560 40

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940550 40