

Garant GRIDLINE

**Armadio base con saracinesca, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940089 2000
GTIN	4062406068486
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassette e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm

Frontalini armadio	con saracinesca
Posizionamento maniglia	in basso
ComfortClose	no
Peso	102 kg
Larghezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola	914221
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300