

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, ante in lamiera piena, 36×16G, Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940101 1250
GTIN	4062406068677
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassette 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoccolo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza	1000 mm
Numero ripiani	2
Peso	72 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	1095 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassette	1
Profondità	500 mm
Altezza	1250 mm
Profondità in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza in G	40
Larghezza utile cassette	900 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità utile cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 36X16	951910 36X16

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 36X16	951830 36X16