

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, ante in lamiera piena, 36×16G, Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940101 1500
GTIN	4062406068684
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassetti 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	1000 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile	1345 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero dei cassette	2
Numero ripiani	2
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Altezza	1500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	88 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza in G	40
Larghezza utile cassette	900 mm
Profondità in G	20
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1500 mm	940501 1500
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X16	951830 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1500 mm	940511 1500
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40