

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante in lamiera piena, 36×16G, Altezza: 750mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940101 750
GTIN	4062406068639
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40×20G, con cassetti 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no

Profondità	500 mm
Numero ripiani	1
Altezza	750 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Peso	52 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	595 mm
Numero dei cassette	1
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza in G	40
Larghezza utile cassette	900 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità utile cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940642 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940642 100
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940642 200
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940642 300
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassettei 125 mm	940642 125
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Tappetino per cassettei Dimensioni in G 36X16	951830 36X16
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40