

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante in lamiera piena, 36×16G, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940101 800
GTIN	4062406068646
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassetti 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
-----------	---------

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	54 kg
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza utile	645 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero dei cassette	1
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Numero ripiani	1
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza in G	40
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità in G	20
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G
Struttura armadio	Armadio base

Tipo di prodotto	Armadio con ripiani
------------------	---------------------

Accessori

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940642 150
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940642 200
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940642 75
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 36X16	951830 36X16
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940642 100
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940642 125

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940552 40

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940642 300