

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, ante in lamiera e policarbonato trasparente, 36×16G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940103 800
GTIN	4062406068714
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassetti 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
--------------	----

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	1000 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	800 mm
Peso	54 kg
Profondità	500 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero dei cassette	1
Altezza utile	645 mm
Cassette profondità utile in G	16
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Larghezza utile cassette	900 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X16	951830 36X16