

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, Saracinesca, 36×14G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940109 1000
GTIN	4062406068776
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassette 36×14G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**. Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.

Ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	64 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza	1000 mm
Altezza utile	845 mm
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in basso
Numero dei cassette	1
Altezza	1000 mm
Frontalini armadio	con saracinesca
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Numero ripiani	2
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza in G	40
Profondità utile cassette	350 mm
Cassette profondità utile in G	14
Profondità in G	20
Larghezza utile cassette	900 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassette in G	36×14
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20	951985 40X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75