

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante in lamiera e policarbonato trasparente, 36×16G, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940103 900
GTIN	4062406068721
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassette 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	57 kg
------	-------

Altezza	900 mm
Altezza utile	745 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza	1000 mm
Numero ripiani	1
ComfortClose	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero dei cassette	1
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza in G	40
Larghezza utile cassette	900 mm
Cassette profondità utile in G	16
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità in G	20
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 40	958146 40
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 40X20	951980 40X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940642 300
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940642 100
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940642 125
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940642 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 900 mm	940511 900
	940642 200

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 200 mm

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940552 40

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940642 150

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 40X20

951985 40X20

Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X16

951830 36X16

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11