

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo con cassetto, ante in lamiera piena, 36×16G, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940111 750
GTIN	4062406068790
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassette 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in basso
-------------------------	----------

Profondità	500 mm
Peso	52 kg
Altezza	750 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza	1000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero dei cassette	1
ComfortClose	no
Altezza utile	595 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	1
Portata cassette/ripianti estraibili	75 kg
Profondità in G	20
Profondità utile cassette	400 mm
Larghezza in G	40
Cassette larghezza utile in G	36
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza utile cassette	900 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G
Struttura armadio	Sopralzo

Tipo di prodotto	Armadio con ripiani
------------------	---------------------

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
---	----------------

Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X16	951830 36X16
--	--------------

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
---	----------------

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
---	-----------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
---	------------

Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
---	--------------

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
--	-----------

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
---	-----------

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
--	----------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
---	------------

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
---	------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
---	------------

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
--	-----------

Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
--	--------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
---	------------

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940642 75

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940550 40