

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo con cassetto, ante in lamiera e policarbonato trasparente, 36×16G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940113 1000
GTIN	4062406068820
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G, con cassette 36×16G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** negli armadi base con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Numero dei cassetti	1
Peso	64 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità	500 mm
Numero ripiani	2
Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in basso
Larghezza utile cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Larghezza in G	40
Cassetti profondità utile in G	16
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	36×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×16G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940642 125
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi Dimensioni in G 36X16	951885 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940642 75
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 36X16	951910 36X16
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 36X16	951830 36X16
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940642 200
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940642 100
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940642 300

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi
Modello F

940559 F

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940642 150

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940560 40