

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante in lamiera piena, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940121 800
GTIN	4062406068844
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	800 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Numero ripiani	1
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

ComfortClose	no
Larghezza	1250 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza utile	645 mm
Peso	73 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza in G	50
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 50X20	951985 50X20
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 50X20	951980 50X20
	940512 750/800

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 750/800 mm

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm

940510 750/800

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940552 50

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50

958146 50