

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940127 900
GTIN	4062406069063
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Posizionamento maniglia	in alto
-------------------------	---------

Profondità	500 mm
Altezza utile	745 mm
Larghezza in G	50
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Altezza	900 mm
Larghezza	1250 mm
Numero ripiani	1
ComfortClose	no
Profondità in G	20
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	78 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 900 mm	940513 900
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 50X20	951985 50X20
	958146 50

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi  
Modello F

940559 F

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940560 50

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940590 50

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940552 50

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 50X20

951980 50X20

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940550 50