

Garant **GRIDLINE****Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940127 750
GTIN	4062406069049
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Peso	70 kg

ComfortClose	no
Altezza	750 mm
Profondità in G	20
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	50
Larghezza	1250 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Numero ripiani	1
Altezza utile	595 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 50X20	951980 50X20
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 750/800 mm	940513 750/800
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 50X20	951985 50X20
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50	958146 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50