


**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000, non rivestito,
Modello: 6-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Area di foratura: 6 - 10 mm

Numero di punte: 41

Punte a misure crescenti di: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Area di foratura	6 - 10 mm
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Numero di punte	41
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1