



Pompa ad anello idraulico, Modello: WR3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 385025 WR3 |
| GTIN | 2050001785268 |
| Classe articolo | 38L |

Descrizione

Esecuzione:

- **Pompa ad anelli raffreddata con il lubrorefrigerante.**
- **Ritorno del liquido superfluo alla macchina utensile.**
- **Non è necessario nessun separatore di liquidi aggiuntivo.**

Uso:

Uso di sistemi e piastre di serraggio sottovuoto.

Fornitura:

Tubo flessibile del vuoto da 2 m, valvola a leva manuale a 3/2 vie, vacuometro.

Lunghezza: 515 mm

Larghezza: 572 mm

Altezza: 743 mm

Potenza di aspirazione: 65 m³/h

Tensione motore: 400 V

Potenza del motore: 2,4 kW

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|--------|
| Peso | 72 kg |
| Lunghezza | 515 mm |
| Potenza del motore | 2,4 kW |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Potenza di aspirazione | 65 m ³ /h |
| Tensione motore | 400 V |
| Altezza | 743 mm |
| Larghezza | 572 mm |
| Tipo di prodotto | Generatore di vuoto |