


Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940165 900
GTIN	4062406069711
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Peso	82 kg
ComfortClose	no
Altezza utile	763 mm

Numero ripiani	2
Altezza	900 mm
Larghezza in G	60
Profondità	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	20
Larghezza	1500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 900 mm	940514 900
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
	940559 F

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi  
Modello F

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità  
20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60

958146 60

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 75 mm

940651 75

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20

951980 60X20

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

940651 125

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

940651 300

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G  
30

940552 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G  
30

940560 30