

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940165 1500
GTIN	4062406069742
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera

Altezza	1500 mm
Larghezza	1500 mm
Profondità in G	20
Altezza utile	1363 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	135 kg
Numero ripiani	6
Larghezza in G	60
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20	951980 60X20
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1500 mm	940514 1500
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30