

Garant GRIDLINE

## Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940165 1000
GTIN	4062406069728
Classe articolo	9GI

### Descrizione

#### Esecuzione:

Armadio attrezzato 60×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

#### Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

#### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

#### Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

### Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Numero ripiani	4
Altezza utile	863 mm

Profondità	500 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	93 kg
Altezza	1000 mm
Larghezza in G	60
Larghezza	1500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
	940651 100

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 200 mm

940651 200

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G  
30

940552 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

940651 125

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G  
30

940560 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G  
Altezza frontalini cassette 150 mm

940651 150

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità  
20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60

958146 60

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20

951980 60X20

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20

951985 60X20