

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940167 750 |
| GTIN | 4062406069766 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------|
| Peso | 74 kg |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |

| | |
|------------------------------------|--|
| Larghezza | 1500 mm |
| Altezza utile | 613 mm |
| Posizionamento maniglia | in alto |
| Frontalini armadio | Porta scorrevole in policarbonato trasparente |
| Profondità | 500 mm |
| Larghezza in G | 60 |
| Altezza | 750 mm |
| ComfortClose | no |
| Profondità in G | 20 |
| Numero ripiani | 2 |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20 | 951980 60X20 |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940552 30 |
| Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940590 30 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21 | 914227 GP21 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm | 940651 200 |
| | 940651 100 |

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità
20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60

958146 60

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940651 125

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20

951985 60X20

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940651 150

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940560 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940651 75

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

940559 F

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante
scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 750/800 mm

940514 750/800

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940651 300