

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940167 2000
GTIN	4062406069827
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
-----------------	----

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Posizionamento maniglia	al centro
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Larghezza	1500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	10
Profondità	500 mm
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1863 mm
Larghezza in G	60
Peso	171 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
	940651 125

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 125 mm

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940651 75

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

940559 F

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940560 30

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940552 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940651 100

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940651 200

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità
20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60

958146 60

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940651 300

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante
scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm

940514 2000