

Garant GRIDLINE

**Armadio sopraalzo con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940175 1000   |
| GTIN            | 4062406069858 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Profondità in G         | 20       |
| Altezza                 | 1000 mm  |
| Posizionamento maniglia | in basso |
| Profondità              | 500 mm   |

|  |  |
|--|--|
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg   |
| Frontalini armadio   | Porta scorrevole in lamiera                                    |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile  | sì   |
| Numero ripiani   | 4  |
| Peso   | 93 kg  |
| Larghezza  | 1500 mm  |
| Larghezza in G   | 60   |
| Altezza utile  | 863 mm   |
| ComfortClose   | no   |
| Spessore del materiale   | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio   | 1000 kg  |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 25 mm  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio  | Sopralzo   |
| Tipo di prodotto   | Armadio con ripiani  |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21   | 914227 GP21 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 150 mm | 940651 150  |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30   | 940550 30   |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 300 mm | 940651 300  |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 200 mm | 940651 200  |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30                                   | 940560 30   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi<br>Modello F   | 940559 F         |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 75 mm                           | 940651 75        |
| Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30   | 940590 30        |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30   | 940552 30        |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 125 mm                          | 940651 125       |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G<br>Altezza frontalini cassette 100 mm                          | 940651 100       |