

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940167 1000
GTIN	4062406069797
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Peso	93 kg
Larghezza	1500 mm

Profondità	500 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	60
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
ComfortClose	no
Numero ripiani	4
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Altezza utile	863 mm
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
	958146 60

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940651 75

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940560 30

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940651 300

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940651 150

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940651 200

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940651 125