

**Carrello per officina Assistent 179N, Modello: 179N-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918275 179N-8
-----------------	---------------

GTIN	4000896214587
------	---------------

Classe articolo	93H
-----------------	-----

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto carrello per officina con struttura a parete doppia. Alloggiamento con angoli con paraspigoli, chiusura centralizzata con serratura a cilindro e blocco reciproco di estrazione dei cassetti. Cassetti con autorientro. Superficie di lavoro a tenuta stagna, interno del carrello protetto dalla fuoriuscita di liquidi.

2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e 2 ruote fisse.

Con superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi.

**Collocamento:**

numero x altezza fronte cassetti mm: 7x81 / 1x166

**Verniciatura:**

Blu

**Descrizione tecnica**

Larghezza	785 mm
-----------	--------

Altezza	1020 mm
---------	---------

Profondità	518 mm
------------	--------

Peso	90 kg
Profondità utile cassette	398 mm
Serie	Assistente
Larghezza utile cassette	522 mm
Modello	N179-8
Portata cassette/ripiani estraibili	25 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina