



## Carrello per officina Assistent 179N con piano di lavoro in acciaio legato, Modello: 179N-6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	918276 179N-6
GTIN	4000896215560
Classe articolo	93H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusto carrello per officina con struttura a parete doppia. Alloggiamento con angoli con paraspigoli, chiusura centralizzata con serratura a cilindro e blocco reciproco di estrazione dei cassetti. Cassetti con autorientro. Superficie di lavoro a tenuta stagna, interno del carrello protetto dalla fuoriuscita di liquidi.

2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e 2 ruote fisse.

Piano di lavoro e maniglia di trasporto in acciaio legato inossidabile.

#### Collocamento:

numero x altezza fronte cassetti mm: 3x81 / 3x166

#### Verniciatura:

Blu

### Descrizione tecnica

Larghezza	785 mm
Larghezza utile cassetti	522 mm

Altezza	1020 mm
Serie	Assistente
Profondità utile cassette	398 mm
Modello	179N-6
Peso	90 kg
Profondità	518 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	25 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina