

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26×14G, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940185 1250 |
| GTIN | 4062406066970 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----|
| Cassette profondità utile in G | 14 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--|--|
| Superficie utile dei cassetti in G | 26×14 |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| Posizionamento maniglia | in alto |
| Larghezza utile cassetti | 650 mm |
| Profondità utile cassetti | 350 mm |
| Numero dei cassetti | 2 |
| Larghezza | 1500 mm |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Cassetti larghezza utile in G | 26 |
| Profondità in G | 20 |
| Altezza | 1250 mm |
| ComfortClose | no |
| Larghezza in G | 60 |
| Numero ripiani | 4 |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Altezza utile | 1113 mm |
| Peso | 121 kg |
| Profondità | 500 mm |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×14G |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |

Accessori

| | |
|--|------------------|
| Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20 | 951985 60X20 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm | 940651 150 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm | 940651 125 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm | 940651 100 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm | 940651 200 |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940560 30 |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21 | 914227 GP21 |
| Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg | 950180 75 |
| Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20 | 951980 60X20 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm | 940651 75 |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940550 30 |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940552 30 |
| Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm | 940651 300 |
| Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 940590 30 |
| Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60 | 958146 60 |