

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26×14G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940185 800
GTIN	4062406066949
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1500 mm
Profondità	500 mm
Cassette larghezza utile in G	26

Cassetti profondità utile in G	14
Profondità in G	20
Peso	93 kg
Numero ripiani	2
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza in G	60
ComfortClose	no
Altezza utile	663 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità utile cassetti	350 mm
Numero dei cassetti	2
Superficie utile dei cassetti in G	26×14
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20	951980 60X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 750/800 mm	940514 750/800
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20