

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26×14G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940185 1000
GTIN	4062406066963
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontali dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
--	--------

Altezza utile	863 mm
Altezza	1000 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Cassetti larghezza utile in G	26
Profondità	500 mm
Larghezza in G	60
Superficie utile dei cassetti in G	26×14
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassetti profondità utile in G	14
Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	109 kg
Larghezza	1500 mm
Numero ripiani	4
Profondità utile cassette	350 mm
ComfortClose	no
Numero dei cassette	2
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20	951980 60X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125