

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26×14G, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940185 900
GTIN	4062406066956
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	60
Posizionamento maniglia	in alto
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Numero dei cassetti	2
Numero ripiani	2
Profondità	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza	900 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×14
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1500 mm
Cassetti profondità utile in G	14
Peso	97 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	763 mm
ComfortClose	no
Larghezza utile cassetti	650 mm
Profondità utile cassetti	350 mm
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20	951980 60X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 900 mm	940514 900
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300