

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in policarbonato trasparente, 26×14G, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940187 1250
GTIN	4062406069940
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	650 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no
Cassetti profondità utile in G	14
Profondità utile cassette	350 mm
Profondità in G	20
Cassetti larghezza utile in G	26
Peso	121 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero ripiani	4
Altezza utile	1113 mm
Larghezza in G	60
Superficie utile dei cassette in G	26×14
Numero dei cassette	2
Altezza	1250 mm
Larghezza	1500 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Armadio base

Tipo di prodotto	Armadio con ripiani
------------------	---------------------

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 60X20	951985 60X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 60X20	951980 60X20
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300