

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in policarbonato trasparente, 26×14G, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940187 2000
GTIN	4062406069964
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuso). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza in G	60
Larghezza utile cassette	650 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×14
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Cassetti profondità utile in G	14
Altezza utile	1863 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità utile cassette	350 mm
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Numero ripiani	8
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero dei cassette	3
Peso	178 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Altezza	2000 mm
Larghezza	1500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Armadio base

Tipo di prodotto	Armadio con ripiani
------------------	---------------------

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm	940514 2000
--	-------------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
---	------------

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
--	-----------

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 60	958146 60
---	-----------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
---	------------

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
---	------------

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
--	-----------

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
---	-----------

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
--	-----------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
---	------------

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
---	-----------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
--	-----------

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
---	------------