

Garant GRIDLINE

**Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26×14G,  
Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940195 750
GTIN	4062406069971
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×20G, con cassette 26×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza	750 mm
ComfortClose	no
Numero ripiani	2

Larghezza	1500 mm
Larghezza in G	60
Profondità in G	20
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Superficie utile dei cassette in G	26×14
Cassette profondità utile in G	14
Peso	90 kg
Profondità utile cassette	350 mm
Numero dei cassette	2
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità	500 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette larghezza utile in G	26
Altezza utile	613 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 750/800 mm

940514 750/800

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close  
Portata cassetto 75 kg

950180 75