

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940205 1500
GTIN	4062406070069
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Altezza	1500 mm

Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Profondità in G	20
Larghezza in G	80
Altezza utile	1363 mm
Numero ripiani	6
Peso	151 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 80	958146 80
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1500 mm	940515 1500
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 80X20	951985 80X20
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 80X20	951980 80X20