

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940205 1000
GTIN	4062406070045
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Peso	114 kg
Profondità in G	20
Larghezza in G	80
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg

Altezza utile	863 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Numero ripiani	4
ComfortClose	no
Larghezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 80	958146 80
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 80X20	951985 80X20
	940552 40

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi  
Modello F

940559 F

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

940652 100

Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

940652 125

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 200 mm

940652 200

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 80X20

951980 80X20

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

940652 300

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 75 mm

940652 75