

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940207 1250
GTIN	4062406070120
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	2000 mm
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	1250 mm
Numero ripiani	4
Profondità	500 mm
Altezza utile	1113 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	20
Peso	128 kg
Larghezza in G	80
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
	940552 40

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940560 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940652 75

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità
20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 80

958146 80

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940652 100

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940652 200

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940652 300

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 80X20

951980 80X20

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

940559 F

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 80X20

951985 80X20

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40