

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940207 900
GTIN	4062406070106
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Numero ripiani	2
Altezza utile	763 mm
Posizionamento maniglia	in alto

Larghezza in G	80
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	900 mm
Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Larghezza	2000 mm
Peso	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 900 mm	940515 900

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 80X20	951985 80X20
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 80X20	951980 80X20
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G,altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 80	958146 80
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75