

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940215 750
GTIN	4062406070168
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	92 kg
Altezza utile	613 mm
Profondità in G	20
ComfortClose	no

Numero ripiani	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	750 mm
Larghezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Larghezza in G	80
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm	940515 750/800
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100