


Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940217 750
GTIN	4062406070199
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
ComfortClose	no
Altezza	750 mm
Profondità in G	20

Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Peso	92 kg
Profondità	500 mm
Larghezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	2
Altezza utile	613 mm
Larghezza in G	80
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
	940515 750/800

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940560 40

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940552 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940652 125

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940652 75

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940550 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940652 300

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940590 40