


Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 36×14G, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940225 800
GTIN	4062406070229
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G, con cassette 36×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Cassette profondità utile in G	14
Superficie utile dei cassette in G	36×14

Altezza	800 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
ComfortClose	no
Numero ripiani	2
Profondità in G	20
Larghezza in G	80
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza utile cassette	900 mm
Profondità utile cassette	350 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	2000 mm
Peso	111 kg
Numero dei cassette	2
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Cassette larghezza utile in G	36
Altezza utile	663 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm	940515 750/800
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21